

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsatz, Querschnitt: 0,5 - 16 mm², AWG: 24 - 6, Breite: 12 mm, Farbe: schwarz

Ihre Vorteile

- Brückbar mit der festen Brücke FBI ...

Kaufmännische Daten

| | |
|------------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 3073966 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel | BE1235 |
| GTIN | 4046356343138 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 34,756 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 34,756 g |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| Ursprungsland | PL |

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Produkttyp | Sicherungsklemme |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 1 |

Isolationseigenschaften

| | |
|------------------------|-----|
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Art der Sicherung | Glas / Keramik / ... |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,43 W |
| Sicherung | G / 6,3 x 32 |

Anschlussdaten

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
| Nennquerschnitt | 16 mm ² |

Etage 1 oben 1 unten 1

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Schraubengewinde | M4 |
| Anzugsdrehmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Abisolierlänge | 11 mm |
| Lehrdom | B6 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm ² ... 16 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 6 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm ² ... 16 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 6 (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,5 mm ² ... 10 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm ² ... 10 mm ² |
| Querschnitt mit Einlegebrücke starr | 10 mm ² |
| Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel | 10 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,5 mm ² ... 4 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,5 mm ² ... 4 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm ² ... 4 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm ² ... 10 mm ² |
| Nennstrom | 10 A |
| Belastungsstrom maximal | 10 A |
| Nennspannung | 400 V |

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

| | |
|-----------------|-------------------------|
| | 800 V (als Trennklemme) |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm ² |

Ex-Daten

Bemessungsdaten (ATEX/IECEX)

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Kennzeichnung | □ II 3 GD Ex nA IIC Gc |
| Einsatztemperaturbereich | -50 °C ... 125 °C |
| Ex-bescheinigtes Zubehör | 1205066 SZS 1,0X4,0 VDE 1201442 E/UK |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
| Ausgang | (dauerhaft) |

Etage Ex Allgemein

| | |
|-------------------------|------|
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Belastungsstrom maximal | 10 A |

Anschlussdaten Ex Allgemein

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Drehmomentbereich | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
| Nennquerschnitt | 16 mm ² |
| Bemessungsquerschnitt AWG | 6 |
| Anschlussvermögen starr | 0,5 mm ² ... 16 mm ² |
| Anschlussvermögen AWG | 20 ... 6 |
| Anschlussvermögen flexibel | 0,5 mm ² ... 16 mm ² |
| Anschlussvermögen AWG | 20 ... 6 |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,5 mm ² ... 4 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts AWG starr | 20 ... 10 |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,5 mm ² ... 4 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts AWG flexibel | 20 ... 10 |

Maße

| | |
|----------------|---------|
| Breite | 12 mm |
| Höhe NS 35/15 | 64,7 mm |
| Höhe NS 35/7,5 | 57,2 mm |
| Höhe | 2,323 " |
| Höhe NS 32 | 62,2 mm |
| Länge | 62 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|---------|
| Farbe | schwarz |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |

Mechanische Eigenschaften

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Mechanische Daten

| | |
|-------------------|------|
| Offene Seitenwand | Nein |
|-------------------|------|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |

Normen und Bestimmungen

| | |
|----------------------|---------------|
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-3 |
|----------------------|---------------|

Montage

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | NS 35/7,5 |
| | NS 35/15 |
| | NS 32 |


Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Zeichnungen

Schaltplan



Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Zulassungen



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00534



ATEX

Zulassungs-ID: KEMA10ATEX0096U

| Nennspannung U_N | Nennstrom I_N | Querschnitt AWG | Querschnitt mm^2 |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 250 V | 10 A | - | 0,5 - 16 |



IECEX

Zulassungs-ID: IECEXKEM10.0054U

| Nennspannung U_N | Nennstrom I_N | Querschnitt AWG | Querschnitt mm^2 |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 250 V | 10 A | - | 0,5 - 16 |



CCC

Zulassungs-ID: 2020322313000632



NEPSI

Zulassungs-ID: GYJ20.1206U



UKCA-EX

Zulassungs-ID: DEKRA 22UKEX6025U

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|---------------|----------|
| ECLASS-9.0 | 27141116 |
| ECLASS-10.0.1 | 27141116 |
| ECLASS-11.0 | 27141116 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000899 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)



3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre |
| | Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellereklärung unter "Downloads" |

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Zubehör



Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.

Feste Brücke

Feste Brücke - FBI 10-12 - 0203454

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0203454>



Feste Brücke, Rastermaß: 12 mm, Farbe: silberfarben



Strombelastbarkeit maximal: 63 A

Feste Brücke

Feste Brücke - FBI 2-12 - 0200075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0200075>



Feste Brücke, Rastermaß: 12 mm, Farbe: silberfarben

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Einlegebrücke

Einlegebrücke - EB 10-12 - 3006137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3006137>



Einlegebrücke, Rastermaß: 12 mm, Farbe: grau

 Strombelastbarkeit maximal: 63 A

Schraubendreher

Schraubendreher - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205066>



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - 1201002

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201002>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, G-Profil, Farbe: silber, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201015

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201015>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, G-Profil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801733>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801681>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204119>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204122>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801704>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206421>



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206434>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801762>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Endkappe

Endkappe - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206560>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/7,5



Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201730>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201714>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806602>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: weiß, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204135>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weißpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201756>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Tragschiene gelocht

Tragschiene gelocht - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206599>



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206586>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201895>



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Kupfer, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: kupferfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Endkappe

Endkappe - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206573>

Tragschienenabschlussstück, für Tragschiene NS 35/15



Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Tragschiene ungelocht

Tragschiene ungelocht - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201798>



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil 2,3 mm, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)

Zackband

Zackband - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051003>



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Zackband

Zackband - ZB 6 CUS - 0824992

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824992>



Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Zackband

Zackband - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051016>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Zackband

Zackband - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051029>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 491 ... 500, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Zackband

Zackband - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051032>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: gleiche Zahlen 1 oder 2 usw. bis 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051414>



Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - ZB 6,LGS:U-N - 1051430

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051430>



Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, längs bedruckt: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 6 - 0818085

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818085>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UC-TM 6 CUS - 0824589

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824589>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 6 - 0828736

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0828736>



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60

Marker für Klemmen

Marker für Klemmen - UCT-TM 6 CUS - 0829602

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0829602>



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022218>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau

Endhalter

Endhalter - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022276>



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Endhalter

Endhalter - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0800886>

Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau



Endhalter

Endhalter - E/UK - 1201442

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201442>

Endhalter, Material: PA, Farbe: grau, Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35



Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Endhalter

Endhalter - E/UK 1 - 1201413

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201413>



Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen,
Breite: 10 mm, Farbe: grau

Prüfsteckerbuchse

Prüfsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 0303419

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303419>



Prüfsteckerbuchse, Farbe: farblos

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Prüfsteckerbuchse

Prüfsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 WH - 0303312

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303312>



Prüfsteckerbuchse, Farbe: weiß

Prüfsteckerbuchse

Prüfsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 RD - 0303325

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303325>



Prüfsteckerbuchse, Farbe: rot

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Prüfsteckerbuchse

Prüfsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 BU - 0303354

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303354>



Prüfsteckerbuchse, Farbe: blau

Prüfsteckerbuchse

Prüfsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 YE - 0303367

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303367>



Prüfsteckerbuchse, Farbe: gelb

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Prüfsteckerbuchse

Prüfsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 GN - 0303370

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303370>



Prüfsteckerbuchse, Farbe: grün

Prüfsteckerbuchse

Prüfsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 VT - 0303383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303383>



Prüfsteckerbuchse, Farbe: violett

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Prüfsteckerbuchse

Prüfsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 GY - 0303396

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303396>



Prüfsteckerbuchse, Farbe: grau

Prüfsteckerbuchse

Prüfsteckerbuchse - PSBJ 4/15/6 BK - 0303406

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303406>



Prüfsteckerbuchse, Farbe: schwarz

Sicherungsreihenklemme - UK 10-DREHSI-EX (6,3X32)

3073966

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3073966>

Prüfsteckerbuchse

Prüfsteckerbuchse - PSB 4/7/6 - 0303299

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0303299>

Prüfsteckerbuchse, Farbe: silberfarben



Trennplatte

Trennplatte - TS-KK 3 - 2770215

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2770215>

Trennplatte, Länge: 14 mm, Breite: 0,5 mm, Höhe: 16 mm, Farbe: grau



Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de