

LEISTER

PLASTIC WELDING

NEU!

GHIBLI AW

Robust und
ergonomisch



www.leister.com

We know how.

GHIBLI AW – Robust und ergonomisch.

Der GHIBLI AW ist das robuste und ergonomische Heissluft-Winkelgerät zum Schrumpfen in der Kabelkonfektion, zum Erwärmen und Verformen im Automobilbereich, zum Überlappschweissen von LKW-Planen und zum Entgraten von Kunststoffteilen. Dank der griffigen Zweikomponenten-Schale liegt der GHIBLI AW perfekt in der Hand. Temperatur und Luftmenge können mit der bewährten und intuitiven „e-Drive“-Bedieneinheit leicht eingestellt werden. Der

Heissluft-Winkelgerät

GHIBLI AW

1



Standfuss

Dank dem mitgelieferten Standfuss lässt sich der GHIBLI AW am Arbeitsplatz optimal platzieren und sorgt so für ermüdungsarmes Arbeiten

2



Praktische Luftfilter

Regelmässiges Reinigen der Luftfilter sorgt für optimale Luftströmung und maximale Leistung.

3



Leister e-Drive

Mit der bewährten „e-Drive“-Bedieneinheit lassen sich Temperatur und Luftmenge leicht einstellen und kontrollieren – für reproduzierbare Ergebnisse.

4



Ermüdungsfreies Arbeiten

Dank der integrierten Aufhänge-Öse lässt sich der GHIBLI AW griffbereit an einem Balancer aufhängen.

1

2

3

4

5

6



5



Kompatibel

Alle Düsen des Vorgängers passen auch auf den GHIBLI AW. Entsprechend umfangreich ist die Auswahl an passendem Zubehör.

6



Ergonomische Handhabung

Der Zweikomponenten-Handgriff und die perfekte Gerätebalance sorgen für besten Grip und angenehmes Arbeiten auch unter härtesten Bedingungen.

mitgelieferte Standfuss und die praktische Geräteaufhängung erleichtern das Arbeiten. Die Luftfilter lassen sich einfach entfernen und reinigen. Und natürlich passen alle Düsen seines Vorgängers auf den GHIBLI AW.



Schrumpfen in der Kabelkonfektion – ideal mit dem GHIBLI AW

Heissluft-Winkelgerät

GHIBLI AW

- Ergonomisches Winkelgerät
- Digitale Temperaturregelung
- Fünfstufige Luftmengensteuerung
- „e-Drive“-Bedieneinheit für optimale Prozesskontrolle
- 100% Swiss Made
- Standfuss und Transportkoffer mitgeliefert

Technische Daten

Spannung	V~	230 / 120 / 100
Frequenz	Hz	50/60
Leistung	W	1600 / 1800 / 1500
Temperatur	°C	40 - 620°
Luftmenge	l/min	140 - 270
Ø Düsenaufnahme	mm	36.5
Emission	dB(A)	67
Abmessungen (L × B × H)	mm	280 × 220 × 90
Ø Handgriff	mm	45
Gewicht	kg	1.18
Konformitätszeichen		CE
Schutzklasse II		□

Artikel-Nr.:

148.061	GHIBLI AW, 230 V / 2300 W, EU-Stecker
150.168	GHIBLI AW, 230 V / 2300 W, UK-Stecker
150.169	GHIBLI AW, 230 V / 2300 W, CH-Stecker
150.170	GHIBLI AW, 120 V / 1800 W, CEE-Stecker
148.078	GHIBLI AW 120V/1800W, US-Stecker
148.079	GHIBLI AW, 100 V / 1500 W, JP-Stecker

Lieferumfang: GHIBLI AW, Koffer, Standfuss, Bedienungsanleitung

Zubehör GHIBLI AW

	106.998 Breitschlitzdüse 20 mm, aufschiebbar
	106.999 Breitschlitzdüse 40 mm, aufschiebbar
	107.154 Rohrdüse Ø 5 mm, aufschiebbar
	107.006 Verlängerungsdüse Ø 5 × 130 mm, gerade
	107.308 Siebreflektor 50 × 35 mm
	107.309 Siebreflektor 35 × 20 mm
	107.313 Löffelreflektor 25 × 30 mm, aufschiebbar
	107.325 Lötreflektor 17 × 34 mm, aufschiebbar
	107.319 Siebreflektor Brause Ø 65 mm
	107.345 Schweissspiegel 135 mm, aufschiebbar
	145.582 Heizelement, 230 V / 1800 W



We are local. Worldwide.

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 855 534 7837
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Yokohama 222-0033 / Japan
phone: +81 45 477 36 37
info@leister.co.jp

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: +31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Leister Technologies Italia srl
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647
info@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: +91 44 2454 3436
info@leister.in

Unser dichtes Netzwerk umfasst über 130 Verkaufs- und Servicestellen in mehr als 100 Ländern.

Europe:

- Andorra
- Austria
- Belgium
- Cyprus
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Luxembourg
- Malta
- Monaco
- Netherlands
- Norway
- Portugal
- Liechtenstein
- San Marino
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- United Kingdom
- Vatican
- Albania
- Armenia
- Azerbaijan
- Belarus
- Bosnia-Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Estonia
- Georgia
- Hungary
- Kosovo
- Latvia
- Lithuania
- Macedonia
- Moldova
- Montenegro

Americas:

- Canada
- Mexico
- USA
- Belize
- Costa Rica
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Panama
- Argentina
- Bolivia
- Brazil
- Poland
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Ukraine

Central Asia:

- Kazsachstan
- Kyrgyzstan
- Tajikistan
- Turkmenistan
- Uzbekistan
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Peru
- Venezuela

Middle East:

- Bahrain
- Iran
- Iraq
- Israel
- Jordan
- Qatar
- Saudi Arabia
- U.A.E

Africa:

- Algeria
- Botswana
- Egypt
- Ghana
- Kenya
- Lesotho
- Libya
- Malawi
- Morocco
- Mozambique
- Namibia
- North Sudan
- South Africa
- Swaziland
- Tunisia
- Zambia
- Zimbabwe

Asia Pacific:

- Bangladesh
- China
- Hong Kong
- India
- Indonesia
- Japan
- Korea
- Macao
- Malaysia
- Mongolia
- Philippines
- Singapore
- Taiwan
- Thailand
- Vietnam

Oceania:

- Australia
- New Zealand

© Copyright by Leister, Switzerland

Händleradresse: