




BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL (308 046)



Abbildung unverbindlich



Anordnung:

Typ	BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
Art.-Nr.	308 046
Werkstoff	St/blank
Klemmbereich Rd / Rd	(+//II) 16-48 / 6-10 mm
Klemmbereich Rd / FI	(II) 16-48 / 30-40 mm
Schraube	Bügelschraube M10 x 48 mm
Werkstoff Schraube	St/blank
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	50 kA ¹⁾
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	9,9 kA
Gewicht	288 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364124462
VPE	25 Stk.

¹⁾ Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.