

Anschlussklemme 35mm² für Stiftsammelschienen nach UL 508



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Anschlussklemme
Ausführung des Produkts	für Stiftsammelschiene 35mm ² UL508
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	160 A
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	1 000 V

Zubehör	
Zubehör	Anschlussklemme

Anschlüsse	
Anzugsdrehmoment	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal 	<p>4 N·m</p> <p>5,5 N·m</p>
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Cu-Leiter / mehrdrähtig	6 - 35 mm ²

Mechanischer Aufbau	
Höhe	28,5 mm
Breite	16,2 mm
Tiefe	41,5 mm

Länge	60 mm
Nettogewicht	30,8 g

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

[Sonstige](#)



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3770-0HG>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3770-0HG>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3770-0HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

