

fetra Leiterwagen

Traglast 250 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600
mm, Etage(n) aus Holz, mit
stirnseitiger Leiter, Gestell mit schlag-
und kratzfester Pulverbeschichtung
in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 146414



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Kommissionierwagen

Traglast 250 kg









Leiterwagen

- Traglast 250 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- mit stirnseitiger Leiter
- Aufbau 4 Trittstufen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	nein
Wagentyp	Leiterwagen	Euronorm	nein
Traglast	250 kg	Etagenausrichtung	gerade
Ladeflächenlänge	1000 mm	Aufbauten	4 Trittstufen
Ladeflächenbreite	600 mm	Wagen Ausstattung	stirnseitige Leiter
Höhe	1900 mm	klappbar	nein
Etagen Anzahl	3 Stück	Radanordnung	rechteckig
Etagentyp	Holzplatte	Rad-Ø	125 mm
Material Etage(n)	Holz	Radlager	Rillenkugellager
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Bereifung	TPE	Farbe	brillantblau // RAL5007
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern	Garantie	10 Jahre
Material	Stahl	Gewicht	73 kg

Zubehör

146367		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225622		Papierrollenhalter für Transportwagen, Breite x Tiefe 600 x 240 mm, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309734		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar