

Servierwagen

Traglast 100 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 765 x 520
mm, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
blau, Räder mit Polyurethan-
Bereifung



Artikelnummer: 272227

Servierwagen

- Traglast 100 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 765 x 520 mm
- Höhe x Länge x Breite 895 x 765 x 520 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit Polyurethan-Bereifung
- Naben mit Schwenklager
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Etagenausrichtung	gerade
Wagentyp	Servierwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen

Ladeflächenlänge	765 mm	Bereifung	Polyurethan
Ladeflächenbreite	520 mm	Rad-Ø	100 mm
Höhe	895 mm	Radlager	Schwenklager
Etagenhöhen mm	145/710	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Etagen Anzahl	2 Stück	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	100 kg	Schiebebügel	2 Stück
Material Plattform	Holz	klappbar	nein
Traglast Etage	50 kg	Radanordnung	rechteckig
Oberfläche Plattform	melaminbeschichtet	Oberfläche	pulverbeschichtet
Plattform Ausstattung	Abrollrand	Farbe	blau
Farbe Etage	weiß	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten	keine	Anlieferung	zerlegt
Material	Stahl	Garantie	5 Jahre
Länge	765 mm	Gewicht	18 kg
Breite	520 mm		

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm