

Datenblatt / Data Sheet

LED Lampe E10 mit Brückengleichrichter, superhell
 LED bulb E10 with bridge rectifier, superbright



Technische Daten / Technical data:

<i>Bezeichnung / Description</i>	<i>Eigenschaften / Characteristics</i>					
Artikelnummer / Item no.	59102411	59102412	59102413	59102414	59102415	59102426
Farbe / Colour	Rot Red	Gelb Yellow	Ultragrün Ultragreen	Blau Blue	Weiß White	Warmweiß Warm White
Spannung / Voltage	24 V AC/DC					
Strom / Current	13 mA					
Lichtstrom / Luminous flux	0.5 lm	0.4 lm	1.0 lm	0.3 lm	1.4 lm	1.2 lm
Abstrahlwinkel / Beam angle	28°	28°	13°	15°	21°	21°
Abmessungen (Ø x H) / Dimensions (Ø x H)	Ø 10 x 28 mm					
Socket / Socket	E10					
Umgebungstemp. ta / Ambient temp. ta	-30 °C ~ +85 °C					
Lagertemperatur / Storage temperature	-40 °C ~ +100 °C					
Material / Material	Kunststoff klar / Plastic clear					
Merkmal / Feature	Superhell / superbright					

Abmessungen / Dimensions:

