



Infra Red R125 E27 250W Red Hard Glass

Artikelnummer: RI7125240250R

VIC IR Reflector R125 E27 240V 250W Rood Halogeen 126x185mm Infrarood lamp

Met speciaal (helder / rood) gedoteerd borosilicaatglas



Algemene classificatie data

| | |
|----------------|---------------------|
| ETIM Groep | Lampen |
| ETIM klasse | IR-lamp |
| Productnaam | RI7125240250R |
| Merk | VICTORY |
| Product Series | Infra red reflector |
| Product Type | R125 |

Classificatie Attributen

| | |
|--|----------------------|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh] | 250 |
| Gemiddelde nom. levensduur [h] | 5000 |
| Diameter lamp [mm] | 126 |
| Totale lengte [mm] | 185 |
| Dimbaar | Ja |
| Lampvermogen [W] | 250 |
| Lampspanning [V] | 220 - 240 |
| Voet | E27 |
| Lampvorm | R-kolf/reflectorlamp |
| Lamptype | Gloeilamp |

Alternatieve artikelen



60800122350

BR125 IR 250W E27
230-250V Red