

FL50-550BL1

NEOMOUNTS SUPPORTO DA PAVIMENTO

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Dim. min. schermo*	37 inch
Dim. max. schermo*	70 inch
Peso minimo	0 kg (per schermo)
Peso massimo	50 kg (per schermo)
Schermi	1
Minimo VESA	100x100 mm
Massimo VESA	600x400 mm

FUNZIONALITÀ

Regolazione altezza	128,5-145 cm
Inclinazione (gradi)	+5°, -12°
Altezza	196,6 cm
Larghezza	87,1 cm
Profondità	67,8 cm
Tipo di regolazione	Manuale

INFORMAZIONI

Colore	Nero
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371449285

*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.



Neomounts supporto mobile a pavimento per schermi 37-70" - Nero


Il Neomounts FL50-550BL1 è un supporto da pavimento mobile per schermi piatti fino a 70" con una capacità di carico massima di 50 kg. Il supporto da pavimento ha quattro impostazioni di altezza e un'opzione di inclinazione (17°) per creare l'angolo di visione ottimale. Inoltre, il modello FL50-550BL1 include un ripiano per un lettore multimediale (ad esempio) ed un altro ripiano per telecamera con regolazione in altezza, ogni ripiano ha una capacità di peso max di 5 kg.

Il carrello è dotato di quattro ruote solide - due con freno - in modo che il supporto possa essere utilizzato ovunque. Un intelligente sistema di gestione dei cavi nasconde e instrada i cavi dal supporto allo schermo piatto.

Il FL50-550BL1 è confezionato in modo compatto per trasporto e stoccaggio ottimizzato.

FL50-550BL1

NEOMOUNTS SUPPORTO DA PAVIMENTO



Neomounts