



TROCKENBAUSCHRAUBER

6A-MGS55

für Magazingurtschrauben der Type MGS von 25 - 55 mm



Mit und ohne Schraubermagazin verwendbar.



Technische Daten:

Werkzeugaufnahme: Innensechskant 1/4" (6.35 mm)

Max. Drehmoment weich: 6 Nm

Leerlaufdrehzahl: 0 - 5000 /min



- Universeller Akku-Holzbauschrauber für alle Anwendungen im Trockenbau, ideal zum Verschrauben von Gipsfaser- und Holzplatten
- Autostart: Schrauber startet automatisch bei Andrücken für komfortables, wirtschaftliches Arbeiten
- Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz, ideal für Serienverschraubungen
- Leichter, handlicher Schrauber mit ergonomischer Form für präzise Führung und Kraftübertragung in der Schraubachse
- Kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum exakten Versenken von überstehenden Schrauben ohne den Tiefenanschlag abzunehmen
- Präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung
- Mit Schraubermagazin für schnelle, exakte Serienverschraubungen; werkzeuglos abnehmbar
- Schnelles Einstellen der Schraubenlänge mit nur einem Tastendruck

MGS - GGPH

Anwendung Holz / Gipsplatte

Grobgewinde

MGS - GFPH

Anwendung Metallständer / Gipsplatte

Max. 0,75mm

Feingewinde

MGS - GBPH

Anwendung Metallständer / Gipsplatte

Max. 2,25mm

Bohrspitze

MGS - FMPH

Anwendung Metallständer / Faserplatte

Max. 0,75mm

und Holz / Faserplatte

Hilogewinde

- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Geeignet für alle handelsüblichen magazinierten Schrauben
- In der metaBox

Ein Akku für alles. Markenübergreifend. 100 % Kompatibilität.



100 % kompatibel für über 300 Maschinen der 18 V-Klasse

- komplette Kompatibilität - alles passt zu allem: Maschinen, Akkus und Ladegeräte aller Marken
- doppelte Freiheit - kabellos arbeiten und Maschinen verschiedener Hersteller verwenden
- Kostenvorteil durch Vielfachnutzung vorhandener Akkus



AKKU18-2,0-Li-Power

- intelligentes Li-Power Batteriemangement
- langlebige Akkupacks mit drei Jahren Garantie
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllstandes



AKKU18-4,0-LiHD | AKKU18-5,5-LiHD

- LiHD für ultimative Leistung und lange Anwendungsdauer bei minimaler Temperaturentwicklung
- langlebige Akkupacks mit drei Jahren Garantie
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllstandes



AKKU-STATION 12-36

- zum Aufladen von LiHD Schiebesitz-Akkus
- Abkühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten
- sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung

Netzspannung: 230-240 V | Netzfrequenz: 50-60 Hz | max. Ladestrom: 3/4 A



AKKU-SET 4,0 LiHD

- 2 x AKKU18-4,0-LiHD
- 1 x AKKU-STATION 12-36



AKKU-SET 5,5 LiHD

- 2 x AKKU18-5,5-LiHD
- 1 x AKKU-STATION 12-36