

**Artikelnummer:** 133464

**Kurzbeschreibung:** PE opvangbak Bauer type WP 2/11, met steunvlak, voor IBC en 200 liter vaten



**Langbeschreibung:** PE opvangbak Bauer type WP 1/11 of 2/11, met steunvlak, voor IBC en 200 liter vaten: De WP type PE opvangbak van Bauer, gemaakt van blauw, robuust polyetheen, is bestand tegen zuren, logen, olie en andere niet-ontvlambare media en is voorzien van een praktisch steunvlak. Ideaal voor de veilige en correcte opslag van 200 liter vaten en IBC-containers. Omdat de PE opvangbak van het type WP eronder kan worden gereden, kan deze ook met vorkheftrucks worden opgepakt en getransporteerd. Bovendien is het stapelbaar en kan het dus worden gebruikt in magazijnen en fabrieken om ruimte te besparen. Wij bieden u deze PE opvangbak van Bauer aan in twee verschillende versies - de WP 1/11 versie en de WP 2/11 versie.

- Geschikt voor de veilige en conforme opslag van vaten en IBC-containers van 200 liter
- Met steunvlak
- Stapelbaar
- Onderstelbaar
- Bestand tegen zuren, logen, olie en andere niet-ontvlambare media
- Materiaal: robuust polyetheen
- Kleur: blauw
- Twee varianten:

- **PE opvangbak WP 1/11**: L 1590 x B 1455 x H 715 mm, met capaciteit voor 1 x 1000 liter IBC-container, 200 liter vaten en een opvangbakcapaciteit van 1125 l, gewicht 80 kg en max. belasting 1500 kg
- **PE opvangbak BP 2/11**: L 2340 x B 1360 x H 510 mm, met capaciteit voor 2 x 1000 liter IBC-containers, 200 liter vaten en een opvangbakcapaciteit van 1150 l, gewicht 85 kg en max. belasting 2800 kg

