

**Artikelnummer:** 308872

**Kurzbeschreibung:** Pramac Elektro-Hubwagen CX 14, Plus-Batterie, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1150 mm

**Langbeschreibung:** Pramac Elektro-Hubwagen CX 14, Plus-Batterie, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1150 mm: Der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 ist ein leistungsstarkes Gerät, das Lasten bis zu 1400 kg trägt. Mit seinem kleinen Wendekreis ist der Elektro-Hubwagen ideal für den Einsatz bei beengten Raumverhältnissen. Der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 hat einen kleinen Wenderadius von 1435 mm. Diese Eigenschaft prädestiniert den Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 für den innerbetrieblichen Einsatz, auch bei beengten Raumverhältnissen. Mit einer Gabelbreite von 150 mm und einem leistungsstarken Hubmotor mit 0,4 kW übernimmt der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 Transportaufgaben mühelos. Dabei gewährleistet die Schleichfahrtfunktion ein sicheres Manövrieren. Zudem geben die zwei höhenverstellbaren, seitlichen Stützräder hervorragende zusätzliche Stabilität. Der Multifunktionsgriff mit großdimensionierten Druckknöpfen macht den Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 besonders leicht bedienbar. Dabei ist die Doppelhubsteuerung beidseitig am Griff angebracht. Der Pramac CX 14 verfügt über eine Plus-Batterie und wird mit einem integrierten Ladegerät geliefert.

Technische Details: Mit Plus-Batterie und integriertem Ladegerät  
Sicheres Manövrieren durch Schleichfahrtfunktion  
Kleiner Wendekreis Ideal auch für beengte Räume  
Multifunktionsgriff mit großdimensionierten Druckknöpfen  
Doppelhubsteuerung beidseitig am Griff angebracht  
Tragkraft: 1400 kg  
Hub: 85 mm - 200 mm  
Gabellänge/Gabelbreite: 1150/150 mm  
Fahren mit/ohne Last: 4,5 / 4,7 km/h  
Leistung Fahrmotor: 0,7 kW  
Leistung Hubmotor: 0,4 kW  
Wenderadius: 1435 mm  
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 20/30 mm/s  
Batterie: 24 V, 74 Ah  
Radausführung: Polyurethan  
Tragbreite: 525 mm  
Material: Stahl  
Farbe: grün/schwarz  
Maße: L 1650 x B 720 x H 1241 mm  
Gewicht: 203 kg



**EAN/GTIN:** 8018539041502