

Artikelnummer: 36908

Kurzbeschreibung: Eckfeld, Tiefe 600 mm

Langbeschreibung: Eckfeld G1, 1800 mm hoch, verschiedene Größen: Schön und tragstark! Regale können auch schön sein. So wie diese modern gestalteten Regale, die dazu auch noch absolut standfest und hoch belastbar sind. Durch Eckregale lassen sich mit diesem System Räume optimal nutzen. Die Fachböden sind lichtgrau (RAL7035) pulverbeschichtet und in den drei Tiefen 400 mm, 500 mm und 600 mm verfügbar. Sie sind mit einer Sicherheitskantung von 40 mm Höhe ausgestattet und lassen sich im Raster von 86 mm höhenverstellen. Die Seitenteile bestehen aus Rundrohr (\varnothing 40 mm) mit verschweißten



Seitenblechen und sind pulverbeschichtet in Alusilber (ähnlich RAL 9006). Eckfeld auch mit anderen Höhen erhältlich: 2200 mm und 2600 mm. Fachlast: Tragkraft pro Boden: 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 1000 kg Breite pro Regal = Nennbreite + 40 mm Eckfeld 400 + Tiefe 1 Seitenrahmen 4 Eckböden 1 Eckpfosten
Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung). Am Ende des Regals muss immer ein Abschlussrahmen montiert werden (siehe Zubehör).

EAN/GTIN: 4044917180802