

ROLINE Industriële Switch 7x RJ-45, 1x ST, unmanaged

Art.nr.	21.13.1151
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.13.1151
EAN (een stuk)	7611990176694



- Fast Ethernet Switch met 7x 10/100Base-T en 1x 100Base-FX Poort
- Voor de inzet in een industriële omgeving
- DIN Railmontage
- Werk spanning : +7 tot +30VDC: 6.5W (max.)
- Bedrijfstemperatuur: - 20 °C - +70 °C
- Ingang DC via klemmenblok of via normale DC-adapter met een holle connector (6,3mm/2,0mm)
- Als passende voeding aanbevelen wij de 21.13.1226

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Netwerk-switches
Produkt type	Fast Ethernet Switch
Netwerk standaard	Fast Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100
Aantal Poorten	8
Fast Ethernet Ports RJ-45	7

Fast Ethernet Poorts Glas	1
Bouw type	DIN Rail
Management	nee
Stackable	nee
Technische bijzonderheden	- 20 °C - +70 °C
Afmeting (HxBxD)	106 x 40 x 140 mm
Voeding (extern/intern)	extern