

## Spaakhandwielen • DIN 950 lichtmetaal

24590.0351



### Productbeschrijving

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

### Materiaal

**Handwiel**  
• aluminium

### Draaigreep DIN 98 EH 24460.

• staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

### Montage

Vulschijven EH 22270. voor axiale aandrijving.

### Meer informatie

### Overige producten

- Schijven
- Draaibare grepen, DIN 98

### Tekening



Afbeelding 1

Afbeelding 2

De richting van de spiebaan van de naaf kan verschillen van de afbeelding in de tekening.

### Bestelinformatie

Afmetingen								Spiebaan, DIN 6885 blad 1		Aantal spaken z	bijbehorende kegelgreep DIN 39 / DIN 98	[g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> ~	b <sub>3</sub>	t				
[mm]								[mm]		[mm]	[g]		
met spiebaan, met draaibare greep EH 24460., gemonteerd, vorm N-F/G (oud: D 3) – Afbeelding 2													
400	34	65	M16	36	63	38	106	10	37,3	5	36	4250	24590.0351

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 14.06.2023

### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfrام uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."