

**iQ500, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 60  
cm, Weiß  
KG39EAWCA**



**Sonderzubehör**

- KS10Z010    Snackbox
- KS10Z030    Flaschenablage

coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh  $-0^{\circ}\text{C}$  Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: .....	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	149 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): .....	94 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: .....	249 l
Geräuschwert: .....	38 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	C
Bauform: .....	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	2010 mm
Gerätebreite: .....	600 mm
Gerätetiefe: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	74.7 kg
Anschlusswert: .....	90 W
Absicherung: .....	10 A
Türöffnung: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	240.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	2
Innenlüfter: .....	Ja
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	2
Flaschenregale: .....	Ja
Frostfree System: .....	Nein
Gerätetyp: .....	Freistehend



**iQ500, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 60  
cm, Weiß  
KG39EAWCA**

Ausstattung

## Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 18 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

## Design

- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

## Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühschranktür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- Super-Taste: superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

## Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- verchromter Flaschenrost

## Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh  $-0^{\circ}\text{C}$  Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

## Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

## Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

## Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

## Zubehör

- 3 x Eierablage

**iQ500, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 201 x 60  
cm, Weiß  
KG39EAWCA**

Maßzeichnungen

