

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
 CM, XXL
 S255HVX00E



- ✓ Flex II-Korbsystem: klappbare Elemente und eine praktische Flex-Besteckschublade für noch mehr Beladungsflexibilität.
- ✓ Info Light: solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Home Connect – Verbinden Sie den Geschirrspüler mit WLAN und eröffnen sich eine vernetzte Welt

Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:
85 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus
 (EU 2017/1369): 9.0 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 4:30 h
 Geräuschwert: 46 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 865-925 x 600 x 550
 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1200 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 35.4 kg
 Bruttogewicht: 37.5 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Reparaturindex: 0.0
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242004278559
 Gerätetyp: Vollintegriert



Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI22	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
CM, XXL
S255HVX00E

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsysteme

- Flex II Korbsystem
- FlexSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60
CM, XXL
S255HVX00E

Maße in mm



□ Steckdose
○ Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm