



Abbildung ähnlich

Rahmentürdrücker, Lochteil (R-Technik)
114.23GKRLT

Türdrücker 114.23GKR in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Der Türdrücker erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm.



Der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.

Für Vierkantstift 7, 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetzt
 Kompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:


315.23R



Abmessungen in mm



Farben



Polyamid

Alternative Farben



Polyamid, matt

Technische Änderungen vorbehalten, 14.08.2019