

BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN®

force 100 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 75 x 23 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 77 x 67 mm



Numéro d'article: 139512

BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 100 kg
- avec bandage plastique
- diamètre x largeur 75 x 23 mm
- espacement des trous des vis 62x52/50x42 mm, Ø trou des vis 8,5 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 77 x 67 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées, portée 33 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulette pour machines	hauteur totale	102 mm
modèle	roulette pivotante	largeur de roue	23 mm
charge	100 kg	portée	33 mm
pneumatique	plastique	longueur de plaque	77 mm
Ø de roue	75 mm	largeur de plaque	67 mm

matériau de jante	plastique	distance trou de vis	62x52/50x42 mm
roulement	palier lisse	Ø de trou de vis	8,5 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
conducteur d'électricité	non	couleur de la jante	noir
matériau de boîtier	acier	Poids	0,48 kg
palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées		

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés