

BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN

force 60 kg, Avec bandage TPE coloris gris, diamètre 75 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 159266



BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roulette fixe

roulette fixe

- force 60 kg
- Avec bandage TPE coloris gris
- Silencieux
- diamètre 75 mm
- espacement des trous des vis 48x48/38x38 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de boîtier	acier
type de roulettes	roulette pour appareils	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
kit	non	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	hauteur totale	103 mm
charge	60 kg	largeur de roulement	25 mm

pneumatique	TPE	propriété surface de roulement	Silencieux
Ø de roue	75 mm	longueur de plaque	60 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque	60 mm
roulement	palier lisse	distance trou de vis	48x48/38x38 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
conducteur d'électricité	non	couleur des pneumatiques	gris