## **Treston**

## bac à bec ESD

hauteur x largeur x profondeur 130 x 149 x 250 mm, en polypropylène en noir

lot 30 pièce

Numéro d'article: 230150











## bac à bec ESD

- hauteur x largeur x profondeur 130 x 149 x 250 mm
- en polypropylène en noir
- résistant à la température de -20 °C à +70 °C
- fond intérieur ondulé
- avec champ d'inscription à l'avant
- largeurs identiques gerbables
- ESD- exécution électroconductrice
- 5 années de garantie

Détails techniques			
type de récipient	bac à bec	matériau	polypropylène
norme européenne	non	soubassement	intérieur ondulé
conducteur d'électricité	oui	gerbable	oui
hauteur	130 mm	champ d'inscription	champ d'inscription à l'avant
largeur	149 mm	résistance à la température	-20 °C à +70 °C

profondeur	250 mm	couleur	noir
hauteur intérieure	115 mm	garantie	5 années
largeur intérieure	125 mm	Poids	10,2 kg
profondeur intérieure	185 mm		

## **Accessoires**

230181



rayonnage mobile ESD pour bacs à bec, hauteur x largeur x profondeur 1630 x 780 x 715 mm, charge maximale par élément 300 kg, 8 niveaux avec rails pour bacs à bec, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi			
216909	6	Sachet plat antistatique, en polyéthylène en rose, épaisseur 100 µm, longueur x largeur intérieure 400 x 300 mm	
221146	100	gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 9	