

Cascao Roue encastrable

force 600 kg, diamètre 160 mm,
longueur moyeu 60 mm, avec
bandage polyuréthane, moyeu
avec Double roulement à billes,
jante en aluminium

Numéro d'article: 243586



Roue encastrable

- force 600 kg
- diamètre 160 mm
- longueur moyeu 60 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	aluminium
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	Double roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	600 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	longueur de moyeu	60 mm
Ø de roue	160 mm	Poids	1,05 kg

