

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

BS ROLLEN

roue jumelée, force 1 600 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 150 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 60 x 25 mm, frein de roue, jante en fer de fonte, fixation avec panneau, longueur x largeur 175 x 140 mm



Numéro d'article: 502911

BS-ROLLEN Roues jumelées pour fortes charges

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein, roue jumelée




- force 1 600 kg
- bandage polyuréthane
- diamètre x largeur 150 x 50 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 60 x 25 mm
- frein de roue
- jante en fer de fonte
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 175 x 140 mm
- espacement des trous des vis 140x105 mm, Ø trou des vis 14 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 55 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	frein de roue
type de roulettes	roues pour fortes charges	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur totale	212 mm
exécution roue	roue jumelée	longueur de moyeu	60 mm

charge	1 600 kg	trou de moyeu	25 mm
pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	50 mm
Ø de roue	150 mm	portée	55 mm
matériau de jante	fer de fonte	longueur de plaque	175 mm
roulement	roulement à billes	largeur de plaque	140 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	140x105 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	14 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	13,4 kg
palier de pivotement	roulement à billes		

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés