

## pont pliant

longueur x largeur 1065 x 1500 mm, force 4000 kg, équilibrage de poids avec système à ressort sans entretien, en aluminium

Numéro d'article: 986991



## Pont pliant

### avec ressort de nivellement

pont pliant





- longueur x largeur 1065 x 1500 mm
- force 4000 kg
- équilibrage de poids avec système à ressort sans entretien
- à coulissage latéral dans le rail
- en aluminium
- avec label de sécurité GS

## Détails techniques






équipement du poste de travail	moyen de chargement	équipement aide au chargement	équilibrage de poids avec système à ressort sans entretien
type d'aide au chargement	pont pliant	fonction aide au chargement	à coulissage latéral dans le rail
longueur	1065 mm	matériau	aluminium
largeur	1500 mm	certification	GS
différence de hauteur	110 mm	Poids	90 kg

max.	
charge	4000 kg

## Accessoires

521000		glissière pour pont pliant, longueur 2000 mm, à souder, en acier laminées à froid
521001		glissière pour pont pliant, longueur 3000 mm, à souder, en acier laminées à froid
521004		glissière pour pont pliant, longueur 2000 mm, à souder, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
521005		glissière pour pont pliant, longueur 3000 mm, à souder, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

148637		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
202880		diable pour caisses, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
400932		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières