

## VARIOfit

### caisse sur roulettes

#### Corlette

force 800 kg, hauteur x longueur x largeur 1850 x 1150 x 2400 mm, rehausse 3 parois (tube d'acier), grosseur de la maille 500x260 mm, châssis avec vernis à la résine synthétique en RAL 5012 bleu clair, avec bandage polyamide

Numéro d'article: 987939



VARIOfit

3 YEARS WARRANTY



## VARIOfit Caisse sur roulettes universelle Corlette

### avec traverses

caisse sur roulettes

- force 800 kg
- hauteur x longueur x largeur 1850 x 1150 x 2400 mm
- convient adapté à la taille des surfaces de chargement des camions
- rehausse 3 parois (tube d'acier)
- grosseur de la maille 500x260 mm
- capacité de gerbage 1000 kg
- garde au sol 170 mm
- châssis avec vernis à la résine synthétique en RAL 5012 bleu clair
- structure en acier
- plateforme en aggloméré
- plateforme riveté
- 4 roulettes pivotantes
- avec bandage polyamide
- Ø de roue 125 mm
- 3 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	bac sur roulettes	matériau	acier
type de chariot	caisse sur roulettes	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
convient pour (produit/matériau)	surfaces de chargement des camions	pneumatique	polyamide
rehausses	3 parois (tube d'acier)	Diamètre de roue	125 mm
charge	800 kg	surface	verni à la résine synthétique
capacité de gerbage	1000 kg	couleur	bleu // RAL 5012
hauteur	1850 mm	norme européenne	non
matériau de plateforme	aggloméré	nombre de plateaux	1 pièce
exécution de plateforme	riveté	alignement de niveaux	droit
longueur	1150 mm	couvercle	non
largeur	2400 mm	disposition des roues	rectangulaire
garde au sol	170 mm	garantie	3 années
ouverture de maille	500x260 mm	Poids	121 kg
emboîtable	oui		

## Accessoires

987994		Timon en V pour caisse sur roulettes, longueur 600 mm, diamètre anneau 35 mm, pour caisse sur roulettes
988068		Tube support de protection de charge pour caisse sur roulettes, pour caisse sur roulettes largeur 2400 mm
988079		tablette, Pour caisse sur roulettes largeur x profondeur 2400 x 1150 mm
988104		Sangle pour caisse sur roulettes, pour caisse sur roulettes largeur 2400 mm

## Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
323269		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en bleu

505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
551220		caisse en carton ondulé, en caisse carton en marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 600 x 400 mm