



## Ein vielseitiger Formeldrucker mit 24-Nadel-Druckkopf für hohe Druckqualität, mit ECO Modus

### Leistungsfähig und zuverlässig

Die Drucker ML3390eco/ML3391eco in schmaler und breiter Ausführung zeichnen sich durch fortschrittliche Spezifikationen aus, die ausgezeichnete Produktivität und Zuverlässigkeit gewährleisten, und zwar bei jedem Gebrauch, Tag für Tag. Dank ihrer Robustheit und Flexibilität sind sie die ideale Wahl für das anspruchsvolle Umfeld.

### Vielseitige Drucker für die flexible Papierverarbeitung

Der ML3390eco und ML3391eco zeichnen sich durch ihre überragende Vielseitigkeit aus und eignen sich für eine breite Palette an Aufgaben – ob für große Druckaufträge oder einen einzelnen Briefkopf, Umschlag oder ein Arbeitsblatt, im Büro oder in der Filiale.

Der ML3390eco und ML3391eco sorgen für einen schnellen und präzisen Formeldruck für Endlospapier und Einzelblatt und sind perfekt für den Druck von Barcodes oder kleinen Schriftarten.

### Umweltfreundlich und kosteneffektiv

Bei der Entwicklung des ML3390eco/ML3391eco lag besonderes Augenmerk auf der Umweltfreundlichkeit. Mit einem Stromverbrauch von nur 1,5 Watt im Schlafmodus werden die Betriebskosten und der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert und Ihre CO<sub>2</sub>-Bilanz verbessert.

### OKIs Engagement für unsere Kunden

Die Marke OKI steht für bewährte Zuverlässigkeit und Mehrwert. Unsere Drucker steigern die langfristige Geschäftsleistung unserer Kunden, ohne ihr Budget zu strapazieren.

Wir können auf fast ein halbes Jahrhundert an Erfahrung in der Anschlagdruckerindustrie zurückblicken. Mit OKI können Sie sicher sein, dass Sie einen erstklassigen, preiswerten, zuverlässigen und benutzerfreundlichen Drucker erwerben. Und wenn Sie Ihr Produkt registrieren und ohne Mehrkosten unsere verlängerte 3-Jahresgarantie mit Vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag nutzen, können Sie ganz beruhigt und entspannt Ihrer Arbeit nachgehen.

### Hauptmerkmale:

- 80/136-Spalten-Nadeldrucker
- Einzigartiger 24-Nadel-Druckkopf von OKI mit hoher Lebensdauer
- Verarbeitet Mehrfachsätze (Original + 4 Durchschläge)
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 390 Zeichen pro Sekunde
- Farbband: für den Druck von 2 Millionen Zeichen
- Umweltfreundliche Technologie, Schlafmodus verbraucht nur 1,5 Watt
- Herstellung in einer als CO<sub>2</sub>-frei eingestuften Produktionsstätte (weitere Informationen unter [www.co2balance.com](http://www.co2balance.com))
- Standardgarantie von 3 Jahren mit Vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag (Produktregistrierung erforderlich)



### Verfügbare Varianten:

**ML3390eco**  
Schmaler Einzug  
**ML3391eco**  
Breiter Einzug



## ML3390eco und ML3391eco - Nadeldrucker

| DRUCKER                                         |                                                                                                                                                                                     | ALLGEMEINE DATEN                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Nadeln                                   | 24                                                                                                                                                                                  | Pufferspeicher                            | 128 KB                                                                              |
| Spaltenbreite                                   | <b>ML3390eco:</b> 80 Zeichen (10 cpi), 160 Zeichen (Max. bei Komprimierung)<br><b>ML3391eco:</b> 136 Zeichen (10 cpi), 272 Zeichen (Max. bei Komprimierung)                         | Stromversorgung                           | Spannung: 220-240 V AC ± 10 %, Frequenz: 50/60 Hz                                   |
| Zeichenabstand                                  | 10/12/15/17,1/20 Pitch und proportional                                                                                                                                             | Stromverbrauch                            | ISO/IEC 10561 Letter, Draft, Bereich 1: 30,4 W; Schlafmodus (ohne Optionen): <1,5 W |
| Auflösung                                       | Bis zu 360 x 360 dpi                                                                                                                                                                | Geräuschentwicklung                       | 57 dB(A), 52 dB(A) (Quiet-Mode)                                                     |
| Geschwindigkeit                                 | <b>Schnelldruck:</b> 390 Zeichen/Sek.,<br><b>Normaldruck:</b> 312 Zeichen/Sek. (12 cpi), 260 Zeichen/Sek. (10 cpi), <b>NLQ:</b> 104 Zeichen/Sek. (12 cpi), 87 Zeichen/Sek. (10 cpi) | Abmessungen (HxBxT)                       | <b>ML3390eco:</b> 116 x 398 x 345 mm;<br><b>ML3391eco:</b> 116 x 552 x 345 mm       |
| <b>SCHNITTSTELLEN UND EMULATIONEN</b>           |                                                                                                                                                                                     | Gewicht                                   | <b>ML3390eco:</b> ca. 5,8 kg, <b>ML3391eco:</b> ca. 7,6 kg                          |
| Schnittstellen                                  | Centronics parallel, USB 2.0                                                                                                                                                        | Lebensdauer des Druckkopfs                | 200 Millionen Zeichen                                                               |
| Optionale Schnittstellen                        | Seriell RS 232C, OKILAN 7120e3 Netzwerkkarte                                                                                                                                        | Zuverlässigkeit                           | MTBF: 10.000 Stunden                                                                |
| Emulationen                                     | Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM                                                                                                                                                   | Gewährleistung                            | 3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf   |
| Schriften und Fonts                             | Utility, Courier (skalierbar), Roman (skalierbar), Swiss (skalierbar), Swiss Bold, Prestige, Gothic, Orator, Barcodes, OCR-A, OCR-B                                                 | Produkt-Artikelnummern                    | <b>ML3390eco:</b> 01308401; <b>ML3391eco:</b> 01308501                              |
| Schriftstil                                     | Hervorgehoben, erhöht, doppelte Weite, doppelte Höhe, kursiv, Kontur, schattiert, fett, hochgestellt, tiefgestellt, unterstrichen                                                   | <b>ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)</b>           |                                                                                     |
| <b>PAPIERVERARBEITUNG</b>                       |                                                                                                                                                                                     | Einzelblatteinzug (Einzelschacht)         | <b>ML3390eco:</b> 44497402; <b>ML3391eco:</b> 44497502                              |
| Endlospapier                                    | <b>ML3390eco:</b> 76 - 254 mm; <b>ML3391eco:</b> 76 - 406 mm                                                                                                                        | Zugtraktor                                | <b>ML3390eco:</b> 09002365; <b>ML3391eco:</b> 09002369                              |
| Endlosumschläge                                 | <b>ML3390eco:</b> 165 x 92 mm;<br><b>ML3391eco:</b> 241 x 105 mm (nur Einzug unten)                                                                                                 | Papierrollen-Halter                       | 09002332 (nur beim ML3390eco)                                                       |
| Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite) | Endlos (mehrfach): 0,5 mm;<br>Einzelblatt: 0,5 mm                                                                                                                                   | Unterer Schubtraktor                      | <b>ML3390eco:</b> 09002366; <b>ML3391eco:</b> 09002370                              |
| Anzahl Durchschläge                             | 5 (1 Original und 4 Kopien)                                                                                                                                                         | Serielle Schnittstelle, RS232C            | 44455102                                                                            |
| Papierzufuhr                                    | Papierparkfunktion, Low tear-off, automatischer Einzelblatteinzug, Schubtraktoren, Einzug unten                                                                                     | OKILAN 7120e3 Netzwerkkarte               | 44455302                                                                            |
| Optionale Papierzufuhr                          | Zugtraktor, Einschacht-Einzelblatteinzug, Rollenpapierhalter (nur beim ML3390eco), unterer Schubtraktor                                                                             | <b>VERBRAUCHSMATERIAL (ARTIKELNUMMER)</b> |                                                                                     |
|                                                 |                                                                                                                                                                                     | Farbband (2 Millionen Zeichen)            | 09002309                                                                            |

**Informationen Verbrauchsmaterialien:** OKI empfiehlt, Originalprodukte von OKI Printing Solutions zu verwenden. Durch den Einsatz von Nachahmerprodukten kann die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigt werden und Ihre Garantie verfallen.



### Einfach einzigartig – 3-Jahres-Garantie

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten – kostenlos! Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um sich für unser einzigartiges umfassendes Angebot zu qualifizieren. Voll abgedeckt von OKI!  
Weitere Informationen finden Sie unter: **Deutschland** – [www.oki.de/garantie](http://www.oki.de/garantie) **Schweiz** – [www.oki.ch/garantie](http://www.oki.ch/garantie) **Österreich** – [www.oki.at/garantie](http://www.oki.at/garantie)  
Ohne Registrierung gilt die paneuropäische Standardgewährleistung von einem Jahr.

**WARNUNG** Dieses Produkt erfüllt EN55022 Class B. Wird es jedoch mit der optionalen Netzwerkschnittstellenkarte oder der optionalen Einzelblattzufuhr ausgestattet, entspricht es EN55022 Class A. In Haushalten kann diese Konfiguration zu Funkstörungen kommen, in diesem Fall kann es sein, dass der Benutzer entsprechende Abhilfemaßnahmen ergreifen muss.

#### OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

Hansaallee 187  
D-40549 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 1805 654 43 57\*  
Fax +49 (0) 211 59 33 45  
[info@oki.de](mailto:info@oki.de)  
**WWW.OKI.DE**

#### OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

Baslerstrasse 15  
CH-4310 Rheinfelden  
Tel. +41 (0) 61 827 94 94  
Fax +41 (0) 61 827 94 90  
[info@oki.ch](mailto:info@oki.ch)  
**WWW.OKI.CH**

#### OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)

Campus 21  
Businesszentrum Wien Süd  
Liebermannstraße A02 603  
A-2345 Brunn am Gebirge  
Tel. +43 (0) 2236 67 71 10  
Fax +43 (0) 2236 67 71 10-999  
[office@oki.at](mailto:office@oki.at)  
**WWW.OKI.AT**

