



## Datenblatt zum Artikel

### LED-Downlight CIRCLEugr 13W 3000/4000/5700K COLORselect

ArtNr.: 3840-040090



#### + COLORselect

3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendungsumgebung die passende Lichtfarbe einstellbar.

Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living

Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser

Tageslichtweiss 5.700 K: Industrie, Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro

+ Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)

+ Facierter Mult-Reflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung

+ Werkzeugloser Klemmenanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)

+ Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP 54 Frontseitig)

+ SmartCooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor

+ Abstandsfreie Montage möglich

+ Für Zentralbatterie geeignet

Abmessungen Höhe in mm: 82

Durchmesser in mm: 145

Leistungsaufnahme in W: 13

Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: max. 1210

Verbrauch kWh/1000 h: 13

Abstrahlwinkel: 90°

Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich

Dimmbar: nicht dimmbar

Einbauöffnung Durchmesser in mm: 120-135

Eingangsspannung: 110-240 V AC / 176-276 V DC

Eingangsspannungsbereich: 100-240 V AC

Energieeffizienz: A+

Farbe der Abdeckung: gefrostet

Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700

Farbwiedergabeindex: Ra > 82

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 5 Jahre

Gehäusefarbe: weiß

L/B Wert: L80/B10

Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C

Lichtfarbe: warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß

Netzteil: integriert

Notstromtauglich: Ja


Power-Factor: 0,9

Schaltzyklen: > 100.000

## Datenblatt zum Artikel

LED-Downlight CIRCLEugr 13W 3000/4000/5700K COLORselect

ArtNr.: 3840-040090



Schutzart: IP54  
Schutzklasse: II  
Spannungsart: AC  
Temperaturbereich: -20°C bis +45°C  
Gewicht: 0.26 kg