

# Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 23799 Rouleur de palette ESD



Pour palettes en bois et grillagées, construction renforcée en profilé soudé, avec 4 coins de centrage, revêtement époxy gris RAL 7015, 2 roues pivotantes et 2 fixes, Bandage TPE-ESD, moyeu à roulement à billes, freins sur roues pivotantes. Conformément à la norme 1757-3. Peu de résistance au démarrage et à la rotation, déplacement silencieux sur sols plats. Roues non tracantes.

## Détails techniques:



|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Charge totale (kg)                 | 750                         |
| Longueur de surface utile (mm)     | 810                         |
| Largeur de surface utile (mm)      | 610                         |
| Hauteur de zone de chargement (mm) | 282                         |
| Longueur totale (mm)               | 855                         |
| Largeur totale (mm)                | 655                         |
| Hauteur totale (mm)                | 329                         |
| Type de pneu                       | TPE-ESD                     |
| Roues (mm)                         | 200 x 40                    |
| Configuration                      | pour palettes industrielles |
| Poids (kg)                         | 30                          |
| Pays d'origine                     | Allemagne                   |
| Garantie (ans)                     | 10                          |
| Code douanier                      | 73269098                    |
| GTIN                               | 4017976237992               |