


## Termékinformációk

# 12 11 180 EAN

## Huzalcsupaszító fogó

Alakkésekkel

- Cserélhető késekkel 4, illetve 6 különböző vezető-keresztmetszethez
- Nem sérül a vezető szigetelése a precíz csiszolású alakító késnek köszönhetően; a hajszálvékony litze huzalt kíméletesen elszigetelték
- Szorítópofoák megtartják a huzalt a csupaszításnál
- Beállítható hosszútközővel az egyforma huzalcsupaszító hosszúságokhoz, szériamunkánál
- Egy nyomórugó állítja vissza a fogót a kezdőállásába
- Kés: speciális szerszámacél, olajban edzett
- Fogótest: alumínium



MM

### Általános

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Cikkszám  | 12 11 180 EAN                 |
| EAN       | 4003773044437                 |
| Fogó      | feketére lakkozott            |
| Fogantyúk | műanyag-fogantyú bevonatokkal |
| Súly      | 368 g                         |
| Méret     | 180 x 73 x 29 mm              |
|           |                               |
|           |                               |

### Műszaki jellemzők

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Csupaszoló vágási méret (átmérő) | Ø 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2 mm |
|----------------------------------|--------------------------|

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk