

Productinformatie

82 02 200

KNIPEX TwinGrip

Verstelbare grijptang



- Unieke combinatie: dubbele functie grijpt zowel voor- als zijkant, doorgestoken scharnier, drukknopverstelling
- Zeer slanke tang: werkt ook in krappe installatieruimten, met een smalle draaizone voor snel schroeven
- Sterke bek aan de voorkant met robuuste tanden en hoge overbrengingsverhouding aan de punt van de bek
- Grote voor- en zij-grijpcapaciteiten: voor diameters en sleutelmaten 4 - 22 mm
- Betrouwbaar grijpen aan de voorkant van platte werkstukken door driepuntsysteem
- Grijpen, aantrekken en losdraaien van schroeven met versleten koppen en gripvlakken
- Vijfvoudig verstelbare schuifkoppeling met drukknopverstelling voor nauwkeurig aanpassen van het bekbreedte
- Beknellingsbeveiliging vermindert het risico op beknelde vingers
- Duurzaam en veerkrachtig dankzij robuust doorgestoken tangscharnier
- Gesmeed van chroomvanadium-elektrostaal, oliegehard, tanden bovendien inductief gehard op ong. 61 HRC

Algemeen

Artikel-nr.	82 02 200
EAN	4003773087250
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	280 g
Afmetingen	200 x 51 x 22 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Instelposities	5
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 5/32 – 7/8 inch
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 4 – 22 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	4 – 22 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	5/32 – 7/8 inch

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



