

Productinformatie

83 10 010

Pijptang 90°

DIN 5234

- Zweedse vorm
- 90° gebogen bek
- Tegen de draairichting in geplaatste tanden
- Tand extra inductief gehard
- Dubbele T-profielgreep
- Tegen verlies gewaarborgde stelmoer
- Rood poedergelakt, bekken glad geslepen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	83 10 010
EAN	4003773014188
Tang	rood poedergecoat
gewicht	779 g
Afmetingen	310 x 57 x 19 mm
Norm	DIN 5234
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Spanwijdte	42 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 1 5/8
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 42 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	42 mm
Binnendiameter inch	Ø 1 inch

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

