

## Información sobre productos

# 86 03 300

### Tenaza llave

Alicate y llave en una sola herramienta



- Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas
- Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifos con tratamiento superficial - ¡para trabajar directamente sobre cromo!
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar
- Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen
- Ajuste rápido mediante botón directamente en la pieza de trabajo
- Articulación antideslizante con mordazas de agarre de ajuste perfecto
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
- El accionamiento entre las mordazas posibilita el ajuste y la liberación rápida de uniones roscadas gracias al efecto carraca
- La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite



#### Información general

Núm. de artículo	86 03 300
EAN	4003773041429
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	656 g
Dimensiones	300 x 75 x 20 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (B2)	9,5 mm
Joint Thickness (B3)	15,0 mm
Tip Thickness (B1)	9,5 mm
Posiciones de ajuste	24
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 2 1/2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	68 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

