

Hymer veiligheidsvouwtrap

bordes hoogte 700 mm, op- en afstappen eenzijdig met 47 ° helling, 3 treden met rubber laag (incl. bordes), van aluminium

Artikelnummer: 147671

HYMER



Hymer In-/uitklapbare veiligheidstrap


veiligheidsvouwtrap

- bordes hoogte 700 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,2 m
- op- en afstappen eenzijdig met 47 ° helling
- 3 treden met rubber laag (incl. bordes)
- trede breedte x diepte 360 x 230 mm
- plaatsbesparend inklapbaar
- ingeklapt hoogte x breedte x diepte 1120 x 550 x 80 mm
- van aluminium
- veilig in gebruik door trek- en drukkbestendige versteviging
- gewicht 8,4 kg

Technische details

stijgtechniek	veiligheidsvouwtrap	in-/uitklapbreedte	550 mm
materiaal	aluminium	in-/uitklapdiepte	80 mm
gebruik	eezijdig	verrijdbaar	nee
hoogte sokkel	700 mm	diepte trede	230 mm
treden aantal	3	breedte treden	360 mm
type trede/sport	treden met rubber laag	breedte	560 mm
werkhoogte	2,2 m	veiligheidsuitrusting ladder	trek- en drukbestendige versteviging
kanteling	47 °	veiligheidsbeugel	nee
in-/uitklapbaar	ja	opbergbak	nee
klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar	gewicht	8,4 kg
in-/uitklaphoogte	1120 mm		

Gerelateerde Producten

147602		wielenset voor veiligheidstrap
--------	---	--------------------------------