

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 50 kg, Met TPE-
banden in grijs, diameter 50 mm,
naaf met glijlager, velg van
kunststof, bevestiging met ruggat, Ø
10,2 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 159255



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 50 kg
- Met TPE-banden in grijs
- Geluiddempend
- diameter 50 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

transporttechniek	rollen	elektrisch geleidend	nee
roltype	apparatenwiel	ruggat	10,2 mm
set	nee	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	zwenkwiel	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
draagvermogen	50 kg	draadvangkappen	nee
banden	TPE	totale hoogte	73 mm
wiel-ø	50 mm	loopbreedte	20 mm

materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	Geluiddempend
wiellager	glijlager	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeerd
bevestigingselement	ruggat	kleur banden	grijs