

BS-ROLLEN roulette fixe

force 60 kg, Avec bandage TPE coloris gris, diamètre 75 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 159266



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roulette fixe

roulette fixe

- force 60 kg
- Avec bandage TPE coloris gris
- Silencieux
- diamètre 75 mm
- espacement des trous des vis 48x48/38x38 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
type de roulettes	roulette pour appareils	pare-fils	non
kit	non	hauteur totale	103 mm
modèle	roulette fixe	largeur de roulement	25 mm
charge	60 kg	propriété surface de	Silencieux

		roulement
pneumatique	TPE	longueur de plaque 60 mm
Ø de roue	75 mm	largeur de plaque 60 mm
matériau de jante	plastique	distance trou de vis 48x48/38x38 mm
roulement	palier lisse	surface de boîtier galvanisé, chromaté
élément de fixation	panneau	couleur des pneumatiques gris
conducteur d'électricité	non	Poids 1 kg
matériau de boîtier	acier	