

RVS etagewagen

draagvermogen 120 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 800 x 500 mm, etage(s) van RVS met afrolrand, wielen met massief rubber-banden

Artikelnummer: 221820



RVS-etagewagen

3 etages

RVS etagewagen





- draagvermogen 120 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 800 x 500 mm
- hoogte x lengte x breedte 950 x 900 x 600 mm
- etage(s) van RVS met afrolrand
- RVSconstructie
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- wielen met massief rubber-banden
- behuizing met corrosiebeschermende zinklaag
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-ø	125 mm
type wagen	etagewagen	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
materiaal	RVS	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	120 kg	etage-inrichting	recht
lengte laadvlak	800 mm	hoogte	950 mm
breedte laadvlak	500 mm	lengte	900 mm

etages aantal	3 stuks	breedte	600 mm
etage-afstand	275 mm	euronorm	nee
materiaal platform	RVS	constructies	geen
platform uitrusting	afrolrand	in-/uitklapbaar	nee
platform uitvoering	geluiddempend	wieluitrusting	verzinkt
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	wielstand	rechthoekig
banden	massief rubber	gewicht	18 kg

Dit past ook bij ...

369099		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in blauw, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, deksel van polyethyleen in blauw, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
503397		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 154 x 600 x 400 mm, van polyethyleen, in grijs
527618		Euronorm-koffer, hoogte x lengte x breedte 130 x 400 x 300 mm, inhoud 11 l, met bestekvak, van polyethyleen in blauw, met scharnierdeksel
532084		onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform open, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, met rubber-banden