

Lutz

accupomp voor jerrycans

B1 Battery PP 25-L DL

bediening per drukknop, maximale pompcapaciteit 20 l/min, pomp van Hastelloy® C4/ETFE/PTFE, behuizing van polypropyleen

Artikelnummer: 222403



Lutz Set jerrycanpompen B1 Battery PP 25-L DL

maximale flexibiliteit door accugebruik

accupomp voor jerrycans



- set bestaande uit: pomp, slang, slangklem en tapventiel
- voor dunne media met een maximale viscositeit van 200 mPas
- Geschikt voor jerrycan
- BLDC-motor
- bediening per drukknop
- maximale pompcapaciteit 20 l/min
- schroefdraad G1 AG
- pomp met loopwiel voor grotere transporthogtes
- stroomaansluiting 10,8 V, motor met 70 W
- motor wordt bij overbelasting automatisch uitgeschakeld
- pomp van Hastelloy® C4/ETFE/PTFE, behuizing van polypropyleen

- inhoud levering: zonder accu en oplader

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	pompset uitrusting	pomp, slang, slangklem en tapventiel
vaten-/containerhandling	pomp	max. viscositeit	200 mPas
pomptype	accupomp voor jerrycans	max. pompcapaciteit l/min	20 l/min
set	ja	temperatuur pompmedium	0 °C tot +40 °C
opslagbak	jerrycan	stroomaansluiting	10,8 V
medium	dunne media	motortype	BLDC-motor
bediening	drukknoop	motorvermogen	70 W
materiaal pomp	Hastelloy® C4/ETFE/PTFE	motor functie	wordt bij overbelasting automatisch uitgeschakeld
materiaal behuizing	polypropyleen	uitvoering	pomp B1
transporthoogte/zuighoogte	6 m	inhoud levering	zonder accu en oplader
dompelbuisdiameter	25 mm	WEEE-registratienummer	DE53987133
dompeldiepte	500 mm	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
vat-/containerhandling uitrusting	loopwiel	gewicht	1 kg
aansluiting	G1 AG		

Gerelateerde Producten

222406		oplader voor accu-jerrycanpomp, elektrische spanning 10,8 V
223827		accu voor jerrycanpomp, elektrische spanning 10,8 V

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm