

## Bauer

### verrijdbare vatenheffer

FHR 600 F

draagvermogen 300 kg, met prisma met spanband en aandrijving met handzwengel (360° draaibaar), hefhoogte 600 mm, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 222509



## Bauer Verrijdbare vatenheffer FHR 600 F

verrijdbare vatenheffer

- draagvermogen 300 kg
- voor metaal- en kunststof vaten
- met prisma met spanband en aandrijving met handzwengel (360° draaibaar)
- hefhoogte 600 mm
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- hoogte x lengte x breedte 1330 x 1200 x 1125 mm
- gewicht 231 kg

### Technische details

hijswerktuig	hefwagen	diameter vorkwiel	80 mm
hefwagentype	verrijdbare vatenheffer	hefwerktuig uitrusting	prisma met spanband, aandrijving met handzwengel (360° draaibaar)
draagvermogen	300 kg	hoogte	1330 mm
capaciteit vaten (max.)	1x60/200 l	breedte	1125 mm
hefhoogte	600 mm	lengte	1200 mm

bediening heffing	handmatig	materiaal	staal
bediening wielonderstel	handmatig	oppervlak	gelakt
type vat	metaal- en kunststof vaten	kleur	geeloranje // RAL2000
diameter zwenkwielen	180 mm	gewicht	231 kg