

Krause

trapladder

Monto® Secury®

trap eenzijdig, 6 treden met antislipprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, balklengte 2,05 m, van aluminium

Artikelnummer: 225314



Krause Ladder met treden Monto® Secury®

slipvast en stabiel

trapladder

- trap eenzijdig
- 6 treden met antislipprofiel (incl. bordes)
- bordes met antislip elementen
- diepte trede 100 mm
- balklengte 2,05 m
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel
- uitgerust met bak, uitsparing voor gereedschap en emmerhaak
- niet-krassende antislipvoetdoppen aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium
- Opgesteld hoogte 1900 mm
- gewicht 5,6 kg
- conform EN 131

Technische details

stijgtechniek	staande trap	in-/uitklapbaar	ja
laddertype	trapladder	klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar
materiaal	aluminium	verrijdbaar	nee
gebruik	eenzijdig	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel
lengte paal	2,05 m	veiligheidsbeugel	ja
hoogte sokkel	1,25 m	ladder uitvoering	eendelig
werkhoogte	3,25 m	ladder uitrusting	bak, uitsparing voor gereedschap en emmerhaak
treden aantal	6	opbergbak	ja
type trede/sport	treden met antislipprofiel	onderbouw	voetdoppen niet-krassend // antislip
treden/bordes uitrusting (gedeta)	bordes met antislip elementen	norm	EN 131
diepte trede	100 mm	gewicht	5,6 kg
hoogte	1900 mm		

Gerelateerde Producten

225315



emmer, voor trapladder, inhoud 8 l, van kunststof in transparant