


bott **universele kast** verso

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1050 x 550 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, 4 lade(n), romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood

Artikelnummer: 232920












universele kast




- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1050 x 550 mm
- constructie van staal, gelast
- dubbele openslaande deur met ventilatiesleuven
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 75 kg
- 4 lade(n)
- laden hoogte 2x100 mm/2x175 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- uitrusting: legborden, lades
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details





| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| meubeltype | kast | draagvermogen lade | 75 kg |
| type kast | universele kast | kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 |
| type deur | dubbele openslaande deur met ventilatie | kleur voorkant | purperrood // RAL3004 |
| hoogte | 1000 mm | oppervlak romp | m. poedercoating |
| breedte | 1050 mm | oppervlak front | m. poedercoating |
| diepte | 550 mm | materiaal | staal |
| kast uitrusting | legborden, lades | materiaal verwerking | gelast |
| legborden / schappen aantal | 2 stuks | oppervlak legbord | verzinkt |
| legbord-/niveautype | Stalen bodem | scheidingswand | ja |
| draagvermogen legbord | 75 kg | uittrekbare lade | 100 % |
| laden aantal | 4 stuks | soort uittrekking | volledig uittrekbaar |
| laden aantal x hoogte | 2x100 mm/2x175 mm | gewicht | 77,096 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 233000 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233001 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 7 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233002 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233003 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 13 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233004 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233005 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 21 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233013 |  | vakverdeler, hoogte x breedte x diepte 100 x 235 x 310 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233016 |  | schuimstofelement, lengte x breedte 1050 x 550 mm, van rubber in zwart |
| 233022 |  | Stalen bodem voor universele kast, voor kast breedte x diepte 1050 x 550 mm, draagvermogen 75 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

| | | |
|--------|---|--|
| 233078 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 100 x 1050 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood |
| 233087 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 1050 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood |
| 233449 |  | lade-indelingsset, met 33 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|--|---|
| 102657 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen |
| 217145 |  | handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal |
| 218389 |  | bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder |
| 230322 |  | draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen |