

Thurmetall NC-magazijnkast

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1005 x 690 mm, Met 84 gereedschaphouders, type VDI 20-25-30-40-50-60, 3 niveau(s) met wisselframe met geïntegreerde gereedschapsinzetstukken, afsluitbaar met key lock, romp in NCS S 4040-R70 B duifblauw

Artikelnummer: 244158



THURMETALL



NC-magazijnkast

- geschikt sectoren van de verwerkende industrie die CNC-gereedschappen gebruiken
- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1005 x 690 mm
- draagvermogen romp 1300 kg
- Met 84 gereedschaphouders, type VDI 20-25-30-40-50-60
- 3 niveau(s) met wisselframe met geïntegreerde gereedschapsinzetstukken
- kantelbaar en in hoogte verstelbaar
- elementen van breuk-/slagvast en oliebestendig ABS-materiaal voor opname van verspaningsgereedschap
- gereedschaphouder met klepsluiting voor plaatsen en verplaatsen zonder gereedschap
- roldeur
- afsluitbaar met key lock
- romp in NCS S 4040-R70 B duifblauw
- niveau in NCS S 4502-B duifgrijs

Technische details

meubeltype	kast	legborden / schappen functie	kantelbaar en in hoogte verstelbaar
type kast	gereedschapskast	houder aantal	84 stuks
geschikt voor (branches)	verwerkende industrie	houder type	VDI 20-25-30-40-50-60
geschikt voor (product/materiaal)	CNC-gereedschap	houder uitrusting	gereedschaphouder met klepsluiting
type deur	roldeur	draagvermogen	1300 kg
hoogte	1950 mm	kleur romp	Tuifblauw // NCS S 4040- R70 B
breedte	1005 mm	sluitsysteem	key lock
diepte	690 mm	materiaal	staal
legborden / schappen aantal	3 stuks	kleur bodem	duifgrijs // NCS S 4502-B
legbord-/niveautype	wisselrame met gereedschapsinzetstukken	gewicht	145 kg
legborden / niveaus uitrusting	elementen van breuk- /slagvast en oliebestendig ABS-materiaal voor opname van verspaningsgereedschap		