


Krause

trapladder

MONTO® Securo®

trap eenzijdig, 8 treden met antislipprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, Standhoogte 1,7 m, balklengte 2,5 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 244217



trapladder

- trap eenzijdig
- 8 treden met antislipprofiel (incl. bordes)
- bordes met antislip elementen
- Standhoogte 1,7 m
- diepte trede 125 mm
- balklengte 2,5 m
- trede-boomverbinding met veiligheidsscharniersysteem "4CS", dat de trapbomen omsluit
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
- uitgerust met bak, uitsparing voor gereedschap, emmerhaak en kabelhouders






- Antislip voetkappen aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- gewicht 7,8 kg
- kwaliteitsgarantie volgens EN 131
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- 8 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	leuning	nee
laddertype	trapladder	sport-/dwarsverbinding	met veiligheidsscharniersysteem
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
gebruik	eezijdig	veiligheidsbeugel	ja
lengte balk	2,5 m	spreidbeveiliging	ja
standhoogte	1,7 m	ladder uitrusting	bak, uitsparing voor gereedschap, emmerhaak, kabelhouder
werkhoogte	3,7 m	opbergbak	ja
treden aantal	8	oppervlak steel	geëloxeerd
type trede/sport	treden met antislipprofiel	ladder voor op de trap	nee
treden/bordes uitrusting (gedeta)	bordes met antislip elementen	onderbouw	Antislip voetkappen
diepte trede	125 mm	norm	EN 131
hoogte	2300 mm	certificering	TÜV getest
in-/uitklapbaar	ja	garantie	8 jaar
verrijdbaar	nee	gewicht	7,8 kg

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, onderbouw met 3 geveerde wielen