

## Bauer

### Kiepbak voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 835 x 1260 x 1570 mm, inhoud 0,9 m<sup>3</sup>, draagvermogen 1000 kg, onderbouw vorksloffen, Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL7005 muisgrijs



Artikelnummer: 254620



### Kiepbak voor spaanders

- hoogte x lengte x breedte 835 x 1260 x 1570 mm
- inhoud 0,9 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 1000 kg
- gewicht 167 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorksloffen 600 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- kantelen via afrolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt
- met kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- kraan met zeef
- wanden gesloten
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- onderbouw vorksloffen
- Robuuste constructie van plaatstaal gelakt in RAL7005 muisgrijs

## Technische details

baktype	Kiepbak	onderrijdbaar	ja
inhoud	0,9 m <sup>3</sup>	onderbouw	vorkslaffen
hoogte	835 mm	hoogte vorkslaffen	80 mm
lengte	1260 mm	breedte vorkslaffen	200 mm
breedte	1570 mm	afstand vorkkokers	600 mm
draagvermogen	1000 kg	kraan	ja
materiaal	plaatstaal	stapelbaar	nee
materiaal verwerking	gelast	nestbaar	nee
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
wandconstructie	gesloten	oppervlak	gelakt
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	kleur	muisgrijs // RAL7005
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	muisgrijs // RAL7005
uitvoering met kantelfunctie	kantelen via afrolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt	plafond	nee
kantelbeveiliging	ja	gewicht	167 kg
gelijkvloerse leging	nee		