

## Hymer industriële ladder 6026

trap eenzijdig, 10 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 2,3 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, balklengte 3,2 m, van aluminium

Artikelnummer: 331992



**HYMER**



## Hymer Industriële trapladder 6026

Uitvoering D, A, CH, F

industriële ladder

- landen-uitvoering D, A, CH, F
- trap eenzijdig
- 10 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 2,3 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,8 m
- reikhoogte 4,3 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 3,2 m
- trede-boomverbinding 8-voudig geniet
- veilig in gebruik door D-boom-concept en spreidbeveiliging voor extra stabiliteit
- met praktische bak en emmerhaak
- antislip laddervoeten aan het balkeinde





- van aluminium
- opgesteld hoogte x breedte 2950 x 625 mm
- gewicht 12,2 kg
- 10 jaar garantie





## Technische details







stijgtechniek	staande trap	breedte	625 mm
laddertype	industriële ladder	in-/uitklapbaar	ja
land	uitvoering D, A, CH, F	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	8-voudig geniet
gebruik	eenzijdig	veiligheidsuitrusting ladder	D-boom-concept en spreidbeveiliging voor extra stabiliteit
lengte paal	3,2 m	veiligheidsbeugel	nee
standhoogte	2,3 m	spreidbeveiliging	ja
breedte sokkel	250 mm	ladder uitvoering	tweedelig
diepte sokkel	250 mm	ladder uitrusting	bak en emmerhaak
werkhoogte	3,8 m	opbergbak	ja
	4,3 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	10	onderbouw	antislip laddervoeten
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	garantie	10 jaar
diepte trede	80 mm	gewicht	12,2 kg
hoogte	2950 mm		

## Gerelateerde Producten

147605		reserveonderdeel, voor industriële ladder
147610		reserveonderdeel, voor trapladder

## Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvalton, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit

221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal hoogte x diameter 900 x 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE