

## META

### breedvakstelling

#### MINI-RACK

grondveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 2307 x 650 mm, vaklast 600 kg, 5 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 471299



## META Breedvakstelling MINI-RACK

### Basisstelling

breedvakstelling

- grondveld
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 2307 x 650 mm
- veldlast 2750 kg
- vaklast 600 kg
- vak breedte x diepte 2200 x 650 mm
- 5 niveaus met houten vloer
- niveaus met versteviging door dwarsprofielen
- Per 50 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand



- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- staander met voetplaat (vastschroefbaar)
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes met voetplaten die met pluggen kunnen worden vastgezet en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

## Technische details




meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	houten vloer
stellingtype	breedvakstelling	legborden / niveaus uitrusting	versteving door dwarsprofielen
stellingsysteem	kliksysteem	legborden / niveaus stabiliteit	dwarsprofiel in het midden
stellingveld	grondveld	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
geschikt voor (product/materiaal	grote goederen	gebruik	eenzijdig
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	3000 mm	oppervlak traversen	verzinkt
breedte	2307 mm	opstelhoek uitrichting	recht
diepte	650 mm	onderbouw	voetplaat (vastschroefbaar)
vaklast	600 kg	kleur uitvoering	verzinkt
vakbreedte	2200 mm	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes met voetplaten die met pluggen kunnen worden vastgezet en niveaus zie aanbod
veldlast	2750 kg	levering	gedemonteerd
vakdiepte	650 mm	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	5 stuks	gewicht	184,536 kg

## Gerelateerde Producten

150076		schroefanker voor breedvakstelling
471357		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1451 x 650 mm, vaklast 600 kg, 5 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
471404		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1851 x 650 mm, vaklast 600 kg, 5 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
471437		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 2251 x 650 mm, vaklast 600 kg, 5 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

471481		breedvakstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 2651 x 650 mm, vaklast 490 kg, 5 niveaus met houten vloer, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
471812		houten vloer voor breedvakstelling, breedte x diepte 2200 x 650 mm, voor een vaklast van 600 kg, van hout in decor natuur

## Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit