


Thurmetall ladekast

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1205 x 695 mm, 6 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 500642



THURMETALL



5 YEARS WARRANTY



Thurmetall Ladekast

laden met 200 kg draagvermogen

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1205 x 695 mm
- 6 lade(n)
- laden hoogte 2x100 mm/2x150 mm/2x200 mm
- constructie van staal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 200 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met kleurbeheersysteem
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest




- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	kast	indelingsraster stand	50 mm
type kast	ladekast	uittrekrail lade	telescooprail
materiaal	staal	uittrekbare lade	100 %
hoogte	1000 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	1205 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	695 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
kast uitrusting	lades	afsluitbaar	ja
laden aantal	6 stuks	sluitsysteem	cilinderslot
hoogteverstelraster lade	25 mm	scheidingswand	nee
laden aantal x hoogte	2x100 mm/2x150 mm/2x200 mm	greep	greeplijst
fronthoogte 100 mm	2 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 150 mm	2 stuks	certificering	GS // TÜV
fronthoogte 200 mm	2 stuks	garantie	5 jaar
draagvermogen lade	200 kg	gewicht	148 kg
indelingsraster liggend	30 mm		

Gerelateerde Producten

501097		scheidingswand, 4 lengteverdeler + 5 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 150 mm, breedte 1100 mm
501098		scheidingswand, 4 lengteverdeler + 5 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 200 / 250 mm, breedte 1100 mm
501114		scheidingswand, 8 lengteverdeler + 22 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 1100 mm
501115		scheidingswand, 8 lengteverdeler + 22 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 150 mm, breedte 1100 mm
501116		scheidingswand, 8 lengteverdeler + 22 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 200 / 250 mm, breedte 1100 mm
501151		set inzetbakken, bestaand uit 54 bakken, 42 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 1100 mm
501165		set inzetbakken, bestaand uit 33 bakken, 33 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 1100 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 1100 mm
501169		schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 1100 mm, breedte 1100 mm, in zwart
501173		antislipmat, passend voor ladebreedte 1100 mm, breedte x diepte 1100 x 600 mm, dikte 5 mm, in antraciet
532138		etiketlijst, voor ladekast, breedte 30 mm

532139		etiketlijst, voor ladekast, breedte 50 mm
--------	---	---

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood