

## KERN hangweegschaal

weegbereik van 0 tot 10 kg,  
afleesbaarheid in 10 g stappen

Artikelnummer: 503207

**KERN**



## KERN Hangweegschaal

KERN hangweegschaal




- niet ijkbaar
- weegbereik van 0 tot 10 kg
- afleesbaarheid in 10 g stappen
- met de functies afstellen (CAL), tarreren, Multi-Data-Hold, weergave piekbelasting, auto-off
- LC-display, gegevensinterface voor printer of pc
- beschermingsklasse IP00: geen bescherming tegen stof/water
- batterijgebruik
- behuizing van kunststof / haak van RVS
- hoogte x breedte x diepte 195 x 70 x 25 mm

### Technische details

type weegschaal	hangweegschaal	breedte	70 mm
ijkbaar	nee	diepte	25 mm

weegbereik	0-10 kg	spanningsvoorzorging	batterijgebruik
afleesbaarheid	10 g	telfunctie	nee
weegschaalfuncties	afstellen (CAL), tarreren, Multi-Data-Hold, weergave piekbelasting, auto-off	tarreren	ja
ip beschermingsklasse	00: geen bescherming tegen stof/water	materiaal behuizing	kunststof
weegschaal uitrusting	LC-display, gegevensinterface voor printer of pc	materiaal haak	RVS
hoogte	195 mm	gewicht	0,3 kg

## Dit past ook bij ...

119026		tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
983905		gewichtsbalans, draagvermogen 90 - 100 kg, kabellier lengte 2 m