

stumpf armoire pour produits dangereux

convient pour substances dangereuses pour l'eau, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 500 mm, double porte battante, ouverture via poignée à étrier, 7 niveaux avec tablette de rétention, 3 tiroir(s), à cloison de séparation médiane, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 530582

stumpf®



stumpf Armoire de sécurité

pour le stockage de matières dangereuses pour l'eau

armoire pour produits dangereux

- convient pour substances dangereuses pour l'eau
- pour stockage dans l'atelier de travail
- pas protégé contre les incendies
- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 500 mm
- structure en acier, soudé
- double porte battante, ouverture via poignée à étrier
- verrouillage sûr avec serrure à cylindre, Mécanisme de fermeture 3 points
- 7 niveaux avec tablette de rétention
- force par plateau: 100 kg






- Réglable au pas de 25 mm
- volume de rétention de la tablette de rétention 10 l
- 3 tiroir(s)
- à cloison de séparation médiane
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification TÜV
- satisfait aux exigences de l'ordonnance sur les produits dangereux, art. 24, section 1
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| type de meuble | armoire | type de porte | double porte battante |
| type de stockage de produits dan | armoire | verrouillable | oui |
| type d'armoire | armoire pour produits dangereux | fonction de fermeture | Mécanisme de fermeture 3 points |
| lieu de stockage | dans l'atelier de travail | système de fermeture | serrure à cylindre |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau | poignée | poignée à étrier |
| coupe-feu | pas protégé contre les incendies | matériau | acier |
| hauteur | 1800 mm | matériau de finition | soudé |
| largeur | 1000 mm | couleur du corps | gris clair // RAL7035 |
| profondeur | 500 mm | couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010 |
| équipement armoire | tablettes extractibles, tiroirs | surface de corps | finition peinture époxy |
| nombre de tablettes/niveaux | 7 pièce | surface de face avant | finition peinture époxy |
| type tablette/niveau | tablette de rétention | surface de tablette | galvanisé |
| tablette réglable au pas | 25 mm | certification | certification TÜV |
| volume de rétention des tablette | 10 l | certification GefStoffV | satisfait aux exigences de l'ordonnance sur les produits dangereux, art. 24, section 1 |
| charge tablette | 100 kg | garantie | 5 années |
| nombre de tiroirs | 3 pièce | cloison de séparation médiane | oui |
| aération | sans aération | Poids | 102 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 530584 |  | tablette de rétention pour armoire pour produits dangereux, pour armoire largeur x profondeur 500 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 100 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 530610 |  | tablette de rétention pour armoire pour produits dangereux, pour armoire largeur x profondeur 500 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 100 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 530615 |  | Couvercle en tôle perforée pour tablette de rétention, largeur 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|--|---|
| 200237 |  | station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir |
| 200803 |  | Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 221116 |  | gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8 |
| 221369 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, teinté, avec filtre UV, équipement : extrémités de cintre souples |
| 504444 |  | sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 |  | panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm |
| 525732 |  | symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm |
| 525760 |  | symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm |
| 526779 |  | douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable, pour montage mural |