

## fetra vatenkar

draagvermogen 250 kg, voor 1 x 220 liter vat, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met massief rubberbanden op plaatstaal-velg

Artikelnummer: 532077



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY



## fetra Vatensteekwagen

### Draagvermogen 250 kg





vatenkar

- draagvermogen 250 kg
- voor 1 x 220 liter vat
- ladingbeveiliging door spanband
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- hoogte x breedte 1300 x 640 mm
- veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- met massief rubberbanden op plaatstaal-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met wiellager
- 10 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-ø	250 mm
type kar	vatenkar	wiellager	wiellager
draagvermogen	250 kg	ladingbeveiliging	spanband
capaciteit	1 x 220 liter vat	veiligheidsgreep	ja
materiaal	staal	hoogte	1300 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	640 mm
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
trapslede	ja	kleur	brijantblauw // RAL5007
banden	massief rubber	garantie	10 jaar
materiaal velg	plaatstaal	gewicht	20,5 kg

## Dit past ook bij ...

144744		gasflessenkast, voor 10 x 11 kg gasflessen of 4 x 33 kg gasflessen, hoogte x breedte x diepte 1435 x 860 x 720 mm, met dak, met vleugel deur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
201077		vatenbok, voor 2 x 200 liter vat, vatensteun met hoek, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
206148		vatpomp, voor diesel, stookolie, motor-, hydraulische en smeerolie met een maximale viscositeit van 2000 mPas, maximale pompcapaciteit 0,25 liter per hef beweging, dompelbuis lengte 920 mm
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag