


SCHNEESCHIEBER TYP SCH



Typ SCH-G mit Gummischürfleiste



Der robuste Schneeschieber in 4 Ausführungen

- schnelle Aufnahme mit Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar
- Federklappscharre und Schürfleiste angeschraubt, schnelles Wechseln möglich



Typ SRS-G mit Gummischürfleiste

Ausführungen

- Typ SCH-S** Stahlschürfleiste
- Typ SCH-G** Gummischürfleiste
- Typ SCH-V** PUR-Schürfleiste
- Typ SCH-F** Federklappscharre

Typ	Schildbreite (mm)	einstellbare Räumweiten (mm)	Schildhöhe (mm)	Gabelquerschnitt (mm)	Gabelabstand (mm)	Gewicht (kg)
SCH-S 150	1500	1500/1300/1100	620	150x50	420	167
SCH-S 180	1800	1800/1600/1300	620	150x50	420	178
SCH-S 210	2100	2100/1800/1500	620	210x70	420	229
SCH-S 240	2400	2400/2100/1700	620	210x70	420	244
SCH-G 150	1500	1500/1300/1100	620	150x50	420	172
SCH-G 180	1800	1800/1600/1300	620	150x50	420	184
SCH-G 210	2100	2100/1800/1500	620	210x70	420	236
SCH-G 240	2400	2400/2100/1700	620	210x70	420	252
SCH-V 150	1500	1500/1300/1100	620	150x50	420	169
SCH-V 180	1800	1800/1600/1300	620	150x50	420	181
SCH-V 210	2100	2100/1800/1500	620	210x70	420	232
SCH-V 240	2400	2400/2100/1700	620	210x70	420	248
SCH-F 150	1500	1500/1300/1100	720	150x50	420	204
SCH-F 180	1800	1800/1600/1300	720	150x50	420	222
SCH-F 210	2100	2100/1800/1500	720	210x70	420	280
SCH-F 240	2400	2400/2100/1700	720	210x70	420	302
SRS-G 50	1500 (1100*)	1500/1400	620	150x50	500	320
SRS-G 75	1800 (1200*)	1800/1690	620	150x50	600	360
SRS-G 100	2100 (1600*)	2100/1970	620	150x50	700	470
SRS-G 150	2400 (1800*)	2400/2255	620	180x70	800	525
SRS-G 200	2700 (2000*)	2700/2540	620	180x70	800	600

SCHNEERÄUM-SET TYP SRS

Die ideale Kombination aus Schneeschieber und Schaufel

- schnelle und werkzeuglose Montage des Schneeschiebers an die Schaufel
- Schrägstellung des Schildes durch einfaches Umstecken der Bolzen
- Schneeschieber mit Gummischürfleiste
- Schaufel lieferbar mit Inhalt 0,5 m³ bis 2,0 m³

* Schaufelbreite

Oberfläche:

RAL 2000

